

イヤモニメンテナンス用品のご案内

イヤモニに付着した小さなゴミや耳垢の除去及び湿度を防ぎ管理をすることで、イヤモニの不調を防ぐことができます。



JODI-VAC PRO VACUUM

吸引力：22.5 水銀柱インチ 出力電圧：DC12V
電源：AC100/240V, 50/60Hz
チューブの長さ：約 60cm
3年のメーカー保証期間*（針とフィルターは含まれません）
販売価格：41,800 円（最新の販売価格はお問い合わせください。）



JODI-VAC CONSUMER VACUUM

吸引力：18 水銀柱インチ 出力電圧：DC12V
電源：AC100/240V, 50/60Hz
チューブの長さ：約 60cm
1年のメーカー保証期間*（針とフィルターは含まれません）
販売価格：20,900 円（最新の販売価格はお問い合わせください。）

* 乱暴な扱いや落下、梱包不足など、ご利用者の過失の場合に加えて、メーカーの判断により保証対象外となる場合がございますのでご了承ください。

イヤモニのカナル内部に付着した手作業では取りきれない耳垢や汚れを小さな吸引口で吸い取り除去する吸引式クリーニング機です。スイッチの ON/OFF のみで作動し日々のメンテナンスに非常に有効です。掃除も簡単でフィルターは交換が出来ます。約 6 ヶ月の使用を目安にフィルターを交換することを推奨します。小さなボールで吸引の状態が確認出来ます。JODI-VAC PRO VACUUM の方が JODI-VAC CONSUMER より吸引力が高く、保証期間が長くなります。



RENEW DRYER & REFRESHER

蓋を開けて、切り替えレバーで簡単に時間設定を選択
右上のボタン：UV ライト ON/OFF
右下のボタン：乾燥 ON/OFF
110-240V 対応 A C アダプター付き
サイズ：148mm×89mm×51mm 重さ：430g
販売価格：19,250 円
最新の販売価格はお問い合わせください。

優しい熱風で表面の水分を乾燥させ、ご使用後のイヤモニに残った汗などの水分を飛ばし、イヤモニの不調の最大の原因である湿気を防ぎます。更に除菌効果のある UV ライトで細菌の増殖を抑えることができイヤモニが接する耳や肌を衛生的に保ちます。

薬品や乾燥剤を使用せず環境にも優しい製品です。コンパクトで軽く、持ち運びにも便利。2 組のイヤモニや補聴器を同時に乾燥も可能です。

操作はとても簡単のため、日々のメンテナンスにおすすめです。

使用方法：

保管場所の湿度や天気により 3 段階の設定から乾燥時間を選択します。

- 1) 湿度が非常に高いとき：8 時間
- 2) 通常：4 時間
- 3) 湿度が低いとき：2 時間

本体付属のレバーで設定を選択し、スタートボタンを押します。

UV ライトは ON/OFF のご選択が可能です。

設定時間が経過したら自動的にストップします。

仕様は予告なく変更する場合がございます。最新情報はエクストリームウェーブまでお問い合わせください。